


PPMgSLT ラインアップ

PP-Mg:SLTの高い転換効率・紫外線・可視光から中赤外域へ任意波長に対応


PPMgSLTにより可能な出力波長レンジ*



*PPMgSLT
(Periodically poled Mg-doped stoichiometric LiTaO₃)


1064nm SHG用標準タイプ PPMgSLT

SHG用PPMgSLT	
SHG出力	>1W
最大入力許容量	>10W
非線形係数 (d _{eff})	> 7.5pm/V
位相整合温度	40+/- 10 度
ARコート	S1&S2 R<0.5% @ 1064/532nm
入射アパーチャー (厚さ X 幅)	0.5mm x 2mm
デバイス長 (長さ)	10mm, 30mm




標準タイプ	200,000~/ピース
-------	--------------

カスタマイズ・タイプ PPMgSLT



アクセサリと価格



*マウントのサイズは装置サイズに調整されます

	(円)
TEC付サンプル・マウント	180,000~
5軸ステージ	176,000~
温度コントローラ	240,000~
高調波分離装置 (R:1064nm,532nm / T:355nm) (R:1064nm / T:532nm)	20,000~

詳しくは、弊社ホームページをご確認ください

OXIDE

株式会社 オキサイド



〒408-0302 山梨県北杜市武川町牧原 1747-1
Tel: 0551-26-0022, Fax: 0551-26-0033
Sales@opt-oxide.com, <http://www.opt-oxide.com>